

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40090

Artikelnummer: 6162614

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6162614
Typ	WDK HE40090CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x90mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,576 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0502 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40090

Artikelnummer: 6162614

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	Länge 27,5 mm
Breite	90 mm
Höhe	40 mm
Maß a	90 mm
Maß b	40 mm
Maß H	90 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C