

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6162622

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6162622
Typ	WDK HE40110CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x110mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,859 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1097 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6162622

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	Länge 27,5 mm Breite 110 mm Höhe 40 mm Maß a 110 mm Maß b 40 mm Maß H 110 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C