

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6162827



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6162827
Typ	WDK HE60110CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x110mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1052 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6162827



Abmessungen



Länge	27,5 mm
Breite	110 mm
Höhe	60 mm
Maß a	110 mm
Maß b	60 mm
Maß H	110 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C