

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6163076



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6163076
Typ	WDK HE100230CW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	100x230mm
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,237 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2615 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6163076



Abmessungen													
	<table><tr><td>Länge</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>230 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Maß a</td><td>230 mm</td></tr><tr><td>Maß b</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Maß H</td><td>230 mm</td></tr></table>	Länge	25 mm	Breite	230 mm	Höhe	100 mm	Maß a	230 mm	Maß b	100 mm	Maß H	230 mm
Länge	25 mm												
Breite	230 mm												
Höhe	100 mm												
Maß a	230 mm												
Maß b	100 mm												
Maß H	230 mm												

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C