

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175558



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanalenden.



PC/  
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6175558
Typ	WDKH-E40060RW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,992 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0866 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDKH 40060

Artikelnummer: 6175558



Abmessungen	
	Länge Breite Höhe Maß a Maß b
	27,5 mm 60 mm 40 mm 40 mm 60 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C