

# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175606



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6175606
Typ	WDKH-I60150RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,521 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7447 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Artikelnummer: 6175606



### Abmessungen



Länge	130 mm
Breite	150 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm