

# Technisches Datenblatt

## Oberteil LKV D 37

Artikelnummer: 6178506



Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.



PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 6178506                 |
| Typ                                 | LKV D 37                |
| Bezeichnung 1                       | Oberteil                |
| Bezeichnung 2                       | für LKV / LKV/N         |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 37,5mm                  |
| Farbe                               | steingrau; RAL 7030     |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid        |
| Kleinste VK-Einheit                 | 24                      |
| Mengeneinheit                       | Meter                   |
| Gewicht                             | 15 kg                   |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,286 kg CO2e / 1 Meter |

### Abmessungen



|       |          |
|-------|----------|
| Länge | 2.000 mm |
| Maß a | 37,5 mm  |

### Technische Daten

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Halogenfrei                     | nein  |
| Selbstverlöschend               | ja    |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -5 °C |