

Technisches Datenblatt

Oberteil LKVH D 37

Artikelnummer: 6178670



Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten	
Artikelnummer	6178670
Typ	LKVH D 37
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LKVH
Hersteller	OBO
Dimension	37,5x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	24
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	8,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7319 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Oberteil LKVH D 37

Artikelnummer: 6178670

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	37,5 mm
Maß a	37,5 mm

Technische Daten

Halogenfrei	ja
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C