

Technisches Datenblatt

Oberteil LKVH D 50

Artikelnummer: 6178674

OBO
BETTERMANN

Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6178674
Typ	LKVH D 50
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für LKVH
Hersteller	OBO
Dimension	50x2000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	24
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8386 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Oberteil LKVH D 50

Artikelnummer: 6178674

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Maß a	50 mm

Technische Daten

Halogenfrei	ja
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C