

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 80170

Artikelnummer: 6182764



Flachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6182764
Typ	WDK F80170GR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	470x170x80
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	170 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,079 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 80170

Artikelnummer: 6182764

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	470 mm
Breite	170 mm
Höhe	80 mm
Maß a	470 mm

### Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	80 x 170
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	80 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm