

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Artikelnummer: 6183654



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

| Stammdaten | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6183654 |
| Typ | WDK HE20035LGR |
| Bezeichnung 1 | Endstück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 20x35mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,334 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0192 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 20035

Artikelnummer: 6183654



| Abmessungen | |
|-------------|----------------|
| | Länge 17 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Maß a | 35 mm |
| Maß b | 20 mm |
| Maß H | 35 mm |

| Technische Daten | |
|------------------------|--------------|
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperaturbereich max. | 60 °C |
| Temperaturbereich min. | -5 °C |