

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6183808



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6183808
Typ	WDK HE60060LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x60mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,551 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0648 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6183808



Abmessungen



Länge	27,5 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Maß a	60 mm
Maß b	60 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C