

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6183832

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6183832
Typ	WDK HE60130LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x130mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,655 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1229 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6183832

OBO
BETTERMANN

Abmessungen													
	<table><tr><td>Länge</td><td>27,5 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>130 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Maß a</td><td>130 mm</td></tr><tr><td>Maß b</td><td>61 mm</td></tr><tr><td>Maß H</td><td>130 mm</td></tr></table>	Länge	27,5 mm	Breite	130 mm	Höhe	60 mm	Maß a	130 mm	Maß b	61 mm	Maß H	130 mm
Länge	27,5 mm												
Breite	130 mm												
Höhe	60 mm												
Maß a	130 mm												
Maß b	61 mm												
Maß H	130 mm												

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C