

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6183840

**OBO**  
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6183840
Typ	WDK HE60150LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,827 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1458 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 60150

Artikelnummer: 6183840

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen													
	<table><tr><td>Länge</td><td>27,5 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Maß a</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Maß b</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Maß H</td><td>150 mm</td></tr></table>	Länge	27,5 mm	Breite	150 mm	Höhe	60 mm	Maß a	150 mm	Maß b	60 mm	Maß H	150 mm
Länge	27,5 mm												
Breite	150 mm												
Höhe	60 mm												
Maß a	150 mm												
Maß b	60 mm												
Maß H	150 mm												

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C