

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6183980

OBO
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6183980
Typ	WDK HE100230LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	100x230mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,237 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2575 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6183980

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
	Länge Breite Höhe Maß a Maß b Maß H
	25 mm 230 mm 100 mm
	230 mm 100 mm
	230 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C