

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6191037



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6191037                               |
| Typ                                             | WDK20020RW                            |
| Bezeichnung 1                                   | Wand- und Deckenkanal                 |
| Bezeichnung 2                                   | mit Bodenlochung                      |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 20x20x2000                            |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 48                                    |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                 |
| Gewicht                                         | 11,1 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2109 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 20020

Artikelnummer: 6191037



## Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 17,5 mm  |
| Höhe   | 17,5 mm  |



## Technische Daten

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 1                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 1                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 1                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 0                   |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung        |
| Funktionserhalt                                                        | nein                |
| Halogenfrei                                                            | nein                |
| Kabelhalteklammer                                                      | nein                |
| Kanalverbinder                                                         | nein                |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                |
| Nutzquerschnitt                                                        | 220 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                                                              | IP30                |
| Schutzfolie                                                            | nein                |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK04                |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 60 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C               |