

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6191764



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191764
Typ	WDK HI60110SW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x110
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,254 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3345 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	130 mm
Breite	114 mm
Höhe	62,7 mm
Maß a	130 mm

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6191764



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzfolie	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm