

# Technisches Datenblatt

## Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6192378



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6192378
Typ	WDK HA60170RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x170mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4335 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60170

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6192378

### Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	170 mm
Höhe	60 mm
Maß a	100 mm
Maß H	170 mm

### Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 170
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm