

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6192963



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192963
Typ	WDK HF60170RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x170mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,774 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5228 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6192963



Abmessungen



Länge	211 mm
Breite	170 mm
Höhe	60 mm
Maß a	211 mm
Maß H	170 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 170
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm