

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6193196

**OBO**  
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.

  

**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6193196
Typ	WDK HE30045RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	30x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,514 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0176 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6193196

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen													
	<table><tr><td>Länge</td><td>17 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Maß a</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Maß b</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Maß H</td><td>45 mm</td></tr></table>	Länge	17 mm	Breite	45 mm	Höhe	30 mm	Maß a	45 mm	Maß b	30 mm	Maß H	45 mm
Länge	17 mm												
Breite	45 mm												
Höhe	30 mm												
Maß a	45 mm												
Maß b	30 mm												
Maß H	45 mm												

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C