

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6193226



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6193226
Typ	WDK HE40060RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,136 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0536 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6193226



Abmessungen	
Länge	27,5 mm
Breite	60 mm
Höhe	40 mm
Maß a	60 mm
Maß b	40 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten	
Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C