

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6193307

**OBO**  
BETTERMANN



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



**PVC** Polyvinylchlorid

| Stammdaten                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6193307                  |
| Typ                                 | WDK HE60110RW            |
| Bezeichnung 1                       | Endstück                 |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x110mm                 |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010       |
| Werkstoff                           | Polyvinylchlorid         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 10                       |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 2,937 kg                 |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1051 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Endstück, für Kanal Typ WDK 60110

Artikelnummer: 6193307

**OBO**  
BETTERMANN

| Abmessungen |   |
|-------------|---|
|             | Länge<br>27,5 mm<br>Breite<br>110 mm<br>Höhe<br>60 mm<br>Maß a<br>110 mm<br>Maß b<br>60 mm<br>Maß H<br>110 mm |

| Technische Daten       |              |
|------------------------|--------------|
| Ausführung             | links/rechts |
| Befestigungsart        | aufrastbar   |
| Funktionserhalt        | nein         |
| Halogenfrei            | nein         |
| Schutzart              | IP30         |
| Schutzfolie            | nein         |
| Schutzgrad IK-Code     | IK04         |
| Temperaturbereich max. | 60 °C        |
| Temperaturbereich min. | -5 °C        |