

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6193315



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6193315
Typ	WDK HE60130RW
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	60x130mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1219 kg CO ₂ e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6193315



Abmessungen



Länge	27,5 mm
Breite	130 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm
Maß b	61 mm
Maß H	130 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C