

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Kanal Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6193415

OBO
BETTERMANN

T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6193415
Typ	WDK T80210GR
Bezeichnung 1	T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	400x210x80
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	130 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,885 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, für Kanal Typ WDK 80210

Artikelnummer: 6193415

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	400 mm
Breite	210 mm
Höhe	80 mm
Maß a	400 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C