


Technisches Datenblatt

Außenverbinder

Artikelnummer: 6208770

OBO
BETTERMANN



Außenverbinder zur mechanischen Verbindung von Kabelleiterstücken bei den Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Inklusive Schrauben.
Komplett mit 4 Flachrundschauben Typ FRS/M8 x 16-8.8 FT

CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6208770
Typ	AVL 60 FS
Bezeichnung 1	Außenverbinder Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	135x65x30
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8711 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außenverbinder

Artikelnummer: 6208770

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	135 mm
Breite	30 mm
Höhe	65 mm
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	65 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein