

# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder FT

Artikelnummer: 6216548



Längsverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung.  
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sicher gestellt.



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6216548
Typ	LVG 110 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	114x250
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	53,16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2144 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Längsverbinder FT

Artikelnummer: 6216548



### Abmessungen



Abmessung	114x250
Länge	250 mm
Breite	28 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder