

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 6225850



Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.



CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6225850
Typ	LAA 620 R3 FS
Bezeichnung 1	Anbau Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	306 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,4705 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 6225850

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Maß	200 mm
B	
Maß R	300 mm

Technische Daten

Ausführung der Sprossen	Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Holmstärke	1,5 mm