

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 160 FS

Artikelnummer: 6229336



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 160 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6229336
Typ	WLB 90 162 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1145 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	29,8743 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück

### Abmessungen



Breite	200 mm
Höhe	160 mm
Maß B	200 mm
Maß R	200 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 160 FS

Artikelnummer: 6229336



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm