

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 160 FS



Artikelnummer: 6229360



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelliefern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



- St** Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6229360
Typ	WLB 90 165 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabellieferer 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1504 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	33,6899 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

	Breite	500 mm
	Höhe	160 mm
	Maß B	500 mm
	Maß R	500 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 160 FS

Artikelnummer: 6229360



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2 mm