

# Technisches Datenblatt

## T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6248217

**OBO**  
BETTERMANN

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6248217
Typ	LKM T60150FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	60x150mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	87,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,0492 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


## T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Artikelnummer: 6248217



### Abmessungen

Länge	300 mm
Breite	150 mm
Höhe	64 mm
Maß a	300 mm



### Technische Daten

Abgehende Breite	150 mm
Abgehende Höhe	64 mm
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 150
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	64 mm
Kanaltiefe	64 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	90 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C