

Technisches Datenblatt

Trennwand LKM TWS75

Artikelnummer: 6249880



Trennwand zur Unterteilung der LKM Leitungsführungskanäle Kanalhöhe 80 mm bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Durch die Schlaufenlochung im Boden wird der Potentialausgleich auf die Trennwand übertragen.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6249880
Typ	LKM TWS75
Bezeichnung 1	Trennwand
Hersteller	OBO
Dimension	75x2000mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	57 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4111 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Trennwand LKM TWS75

Artikelnummer: 6249880



Abmessungen

	Länge	2.000 mm
	Breite	33 mm
	Höhe	60 mm
	Maß a	60 mm

Technische Daten

Ausführung	Einzel
Befestigungsart	steckbar
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	80 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Selbstverlöschend	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	90 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C