

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130

Artikelnummer: 6274423



Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.



PC/
ABS

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 6274423 |
| Typ | GK-FH70130SW |
| Bezeichnung 1 | Flachwinkel |
| Bezeichnung 2 | Haubenformteil |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 70x130 |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 12,461 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2305 kg CO2e / 1 Stück |

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Länge | 172,5 mm |
| Breite | 138 mm |
| Höhe | 73 mm |

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ
70130

Artikelnummer: 6274423



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Kanalverbinde | nein |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Montagelochung im Boden | nein |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Schutzfolie | ja |
| Symmetrisch | ja |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -5 °C |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |