

Technisches Datenblatt

Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-A90130
Artikelnummer: 6277510



Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6277510
Typ	GS-AA90130RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	221 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,2627 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Außeneck, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80
Typ GS-A90130
Artikelnummer: 6277510



Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Winkelbereich min.	90 mm