

Technisches Datenblatt

T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-A90130

Artikelnummer: 6277560

OBO
BETTERMANN

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6277560
Typ	GS-AT90130RW
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	asymmetrisch
Hersteller	OBO
Dimension	90x130x500
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	157 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,7409 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


T-Stück, asymmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80

Typ GS-A90130


Artikelnummer: 6277560

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	500 mm
Breite	130 mm
Höhe	90 mm



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C