

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6278682



Kanaloberteil glatt, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6278682
Typ	GK-OTGLGR
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	glatt
Hersteller	OBO
Dimension	80x2000mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	27,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5481 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, glatt

Artikelnummer: 6278682

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Länge Breite Höhe	2.000 mm 76,5 mm 12 mm
--	-------------------------	------------------------------

Technische Daten

Ausführung	glatt
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C