

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkeloberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279734

**OBO**  
BETTERMANN

Flachwinkeloberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.



**Alu** Aluminium

Stammdaten	
Artikelnummer	6279734
Typ	GA-OTFRW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x400
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,1605 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkeloberteil Aluminium

Artikelnummer: 6279734

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
400	400
76,5	76,5

Technische Daten	
Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-25 °C