

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279760



Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.



Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6279760
Typ	G-SVS70110RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Hersteller	OBO
Dimension	70x110x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,273 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 70 mm

Artikelnummer: 6279760



Abmessungen



Länge	30 mm
Breite	113 mm
Höhe	71 mm

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	selbstklebend
Form	universal
für Kanal-Abmessung	70x110
für Kanalbreite	110 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	70 mm
Kanaltiefe	70 mm
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C