

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279780



Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.



Stahl

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6279780 |
| Typ | G-SVS90130RW |
| Bezeichnung 1 | Stoßstellenabdeckung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 90x130x30mm |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Stahl |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 6 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2105 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279780



| Abmessungen | |
|-------------|------------------|
| | |
| 133 | Länge 30 mm |
| 91 | Breite 133 mm |
| 30 | Höhe 91 mm |

| Technische Daten | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Form | universal |
| für Kanal-Abmessung | 90x130 |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kanalhöhe min. | 90 mm |
| Kanaltiefe | 90 mm |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -25 °C |