

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279788



Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.



Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6279788
Typ	G-SVS90210RW
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Hersteller	OBO
Dimension	90x210x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3715 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Stoßstellenabdeckung, Kanalhöhe 90 mm

Artikelnummer: 6279788



Abmessungen

	Länge Breite Höhe	30 mm 213 mm 91 mm
--	-------------------------	--------------------------

Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	selbstklebend
Form	universal
für Kanal-Abmessung	90x210
für Kanalbreite	210 mm
für Kanalhöhe	90 mm
Halogenfrei	ja
Kanalhöhe min.	90 mm
Kanaltiefe	90 mm
Oberteilbreite	76,5 mm
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-25 °C