

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347026



Kopfplatte mit einer angeschweißten MS5030-Profilschiene für die Montage am IS 8-Stiel.

Die Befestigung am T-Träger erfolgt mit Hilfe von entsprechenden Spannklaue. Der Trassenverlauf ist in Längsrichtung.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



Stahl

tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6347026
Typ	KI8 CPS5-1-300FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	300mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	166 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,9517 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Kopfplatte mit angeschweißter CPS 5-Schiene FT

Artikelnummer: 6347026



### Abmessungen

	Länge Breite Höhe	300 mm 50 mm 186,5 mm

### Technische Daten

Ausführung	sonstige
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm