

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, schwere Ausführung FT

Artikelnummer: 6349056

OBO
BETTERMANN



Kopfplatte in schwerer Ausführung für die Montage an US 7-Stiel.
Befestigungsmaterial (2 Flachrundschrauben FRS 12x25) bitte separat bestellen.

CE  US7

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6349056
Typ	KU 7 NOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel, schwer
Hersteller	OBO
Dimension	200x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	184 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,1354 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, schwere Ausführung FT

Artikelnummer: 6349056

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
200	13x30
140	
5	
100	
6,5	
3	13x20
14x40	
30	50
120	

Technische Daten	
Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm