

Technisches Datenblatt

Abhängebügel, schwarz

Artikelnummer: 6363878



Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme zur direkten Befestigung unter der Decke oder als Abhängung mit Gewindestangen M10. Schwarz beschichtet.



CE UK
CA

St	Stahl
P135	PES135 - Polyester

Stammdaten

Artikelnummer	6363878
Typ	AHB 300 FTK SW
Bezeichnung 1	Abhängebügel
Bezeichnung 2	Flachstahl
Hersteller	OBO
Dimension	B300mm
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES135 - Polyester
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	129,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0206 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Abhängebügel, schwarz

Artikelnummer: 6363878



Abmessungen



Länge	30 mm
Breite	331 mm
Höhe	180 mm
Maß B	315 mm

Technische Daten

Ausführung	Abhängebügel (C-Bügel)
F in kN Decke	0,35 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	300 mm
für Breite min.	300
Geeignet für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite	300 mm
Lochdurchmesser	11 mm
Materialstärke	8 mm
Rinnenbefestigung	schraubbar
Verstellbar	nein