

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418376

OBO
BETTERMANN

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6418376
Typ	SKS 12x110 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x110
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6528 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418376

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Länge	110 mm
Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	4,33 in
Maß L	110 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 12 x 110
Gewinde metrisch	12
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	110 mm
Gewindesteigung	1,75 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Flansch	nein
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein