


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Artikelnummer: 7111806



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CE

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7111806
Typ	RWEB 1030 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinne 100mm
Hersteller	OBO
Dimension	100x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,951 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Artikelnummer: 7111806



Abmessungen



Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	100 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß	300 mm
B	

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Weitspann-Ausführung	nein