


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Artikelnummer: 7111810



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7111810
Typ	RWEB 1050 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für begehbarer Kabelrinne 100mm
Hersteller	OBO
Dimension	100x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	47,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,416 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Artikelnummer: 7111810



Abmessungen



Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	100 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß	500 mm
B	

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Weitspann-Ausführung	nein