

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 35 FS

Artikelnummer: 7124400



Bogen 90° für die horizontale Verlegung von Kabelrinnen Typ RKS 305.



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7124400
Typ	RB 90 305 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	35x50
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1908 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 35 FS

Artikelnummer: 7124400

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Breite	50 mm
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	50 mm
Maß R	50 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Bauform	Bogen starr
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt