

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic FS

Artikelnummer: 7138640

OBO
BETTERMANN

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.




CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7138640
Typ	DFAAM 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für RAAM 100
Hersteller	OBO
Dimension	B=100mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

Technisches Datenblatt

Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic FS

Artikelnummer: 7138640



Technische Daten

Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke (Inch)	0,05 in
Materialstärke	1,25 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein