

Technisches Datenblatt

Streckenisolierung für Metallrohre

Artikelnummer: 7202308



Mineralwolleplatten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen für Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung der Streckenisolierung mit Wickeldraht und sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.

Einsetzbar in den Systemen:
Mörtelschott PYROMIX®
Brandschutzschaum PYROSIT® NG
Weichschott PYROPLATE® Fibre
Steine PYROPLUG® Block

Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

Mineralfasern

Stammdaten

Artikelnummer	7202308
Typ	MIW-MA
Bezeichnung 1	Mineralwolle alukaschiert
Bezeichnung 2	für Streckenisolierung
Hersteller	OBO
Dimension	6100x500x30
Farbe	grün
Werkstoff	Mineralfasern
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1010 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

Länge	6.100 mm
Länge	6,1 m
Breite	500 mm

Technisches Datenblatt

Streckenisolierung für Metallrohre

Artikelnummer: 7202308



Technische Daten

Ausführung	sonstige
Lieferform	Rolle