

Technisches Datenblatt

PYROMIX® MSX Brandschutzmörtel im Eimer

Artikelnummer: 7206058

OBO
BETTERMANN



Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern Wasser etwa 10 Liter verarbeitungsfähige Masse. Anwendung im Innernbereich.

In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.

CE

Spezialmörtel

Stammdaten

Artikelnummer	7206058
Typ	MSX-E1
Bezeichnung 1	Brandschutzmörtel
Bezeichnung 2	für Kombischott
Hersteller	OBO
Dimension	10kg
Farbe	grau
Werkstoff	Spezialmörtel
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1000 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Mörtelschott
Form	rund
Inhalt	10 kg
Zubehör erforderlich	ja