

# Technisches Datenblatt

## T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S

BSKH09-K0511


Artikelnummer: 7215637

**OBO**  
BETTERMANN

T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0511 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

### Stammdaten

Artikelnummer	7215637
Typ	BSKH09-T0511
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für BSKH09-K0511
Hersteller	OBO
Dimension	50x110
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1175 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S

BSKH09-K0511

Artikelnummer: 7215637

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen



Abmessung Außen	238 x 140
Abmessung Innen	110 x 50
Länge	540 mm
Breite	354 mm
Höhe	140 mm
Maß B	238 mm
Maß b	110 mm
Maß h	50 mm
Maß H	140 mm
Maß L	490 mm
Maß I	344 mm

## Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	nein
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton